



Le nombre de bâtiment varie de 1 à 100

Section de câble	
jusqu'à 50m	8/10
de 50 à 100m	1mm <sup>2</sup>
de 100 à 150m	1.5mm <sup>2</sup>
de 150 à 200m	2mm <sup>2</sup>

Câble 5918 (100m)	
4 fils de 1mm <sup>2</sup>	
1 paire de 0,5 mm <sup>2</sup>	

Distance Max :  
 \* 1km entre la platine et la centrale 2405  
 \* 200m entre la site LVS et la centrale CVE/CVA

IMPORTANT : en fonction de la distance, il peut-être nécessaire de mettre des alimentations à proximité de la platine

Entrée principale Vidéo MDS avec un bâtiment en VDS Vidéo  
 Centrale MCVE ou MCVA